

# SAVAN 650

Rust Inhibitor SAVAN® 650 for EDM - Machines	Інгібітор корозії SAVAN 650 для електроерозійного обладнання
No jamming of the jet in water circulation <ul style="list-style-type: none"><li>• Transparently soluble in water</li><li>• Nontoxic, does not contain any cancerogenic chemicals such as nitrates, aldehydes or phenols and is free from PCB, PCT, TCDD</li><li>• Behaves naturally towards aluminum, non-ferrous metals, steel and synthetics</li><li>• Does not impact resin and filters</li><li>• 100% biodegradable – non-toxic</li><li>• Optimal application concentration: max. 0.5%; can be checked with refractometer For new generation erosion Machines (Cut 1000/2000 etc.) a maximum concentration of 0.3% is recommended, especially when working with fine wires</li></ul>	Не утворюються пробки при циркуляції води <ul style="list-style-type: none"><li>• Прозорий розчин у воді</li><li>• Нетоксичний, не містить канцерогенних хімічних речовин, таких як нітрати, альдегіди або феноли</li><li>• Не агресивний по відношенню до алюмінію, кольорових металів, сталі та синтетики.</li><li>• Не впливає на смолу та фільтри</li><li>• 100% біорозкладний – нетоксичний</li><li>• Оптимальна концентрація застосування: макс. 0,5%; перевіряється рефрактометром</li></ul> Для електроерозійних верстатів нового покоління (Cut 1000/2000 тощо) рекомендується максимальна концентрація 0,3%, особливо при роботі з тонким дротом
Application: When using Savan® 650, it is no longer necessary to first change the water (DI). Fill the work tank, add the calculated amount of Savan® 650 relative to machine's water volume; flood tank twice and then operate the system normally. Check the concentration of Savan® 650 periodically with a refractometer.	Застосування: При використанні Savan® 650 більше не потрібно спочатку змінювати воду. Заповніть робочий бак, додайте розраховану кількість Savan® 650 щодо об'єму води в машині; залийте бак двічі, а потім використовуйте систему у звичайному режимі. Періодично перевіряйте концентрацію Savan® 650 за допомогою рефрактометра.
Availability	Розфасовка
Plastic bottles a 3Lt / 5Lt / 10Lt / 20Lt and 200 Lt Drum	Пластикові каністри 3л, 5л, 10л, 20л, 200л бочка.

